



Csavarkihajtó Két vágóélel és pontozó csúccsal., Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	082861 1
GTIN	4049002020872
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfűrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Mind jobb-, mind balmenetűhöz alkalmas.

Alkalmazható :

Edzett acélhoz. Mind jobb-, mind balmenetűhöz alkalmas.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Előfűrészi Ø: 3,2 mm

Csavarhoz/tőcsavarhoz: M5 – M6

Alkalmazható: Edzett acél

Műszaki leírás

Előfűrészi Ø	3,2 mm
Típus	1
Csavarhoz/tőcsavarhoz	M5 – M6
Alkalmazható	Edzett acél
Termék fajtája	Csavarkihajtó