



Cső rögzítőfogó műanyag szorítópofákkal



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 862150 |
| GTIN | 4008158009667 |
| Árucikk kategória | 83K |

Leírás

Kivitel:

Nemesített acélszelvény sín; **gyorsbeállítás; fokozatmentesen állítható fogópofa**; beállítható szorítóerő (maximum 4000 N).

Prizmás pofákkal az azonos átmérőjű csőtestek rögzítéséhez. (Műanyag pofavédőkkel együtt, 200 °C-ig hőálló).

Kinyúlás: 65 mm

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|-------------|
| Befogási tartomány | 110 mm |
| Kinyúlás | 65 mm |
| Termék fajtája | Rögzítőfogó |