



Befogókaros szorító, Befogási tartomány: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861600 300
GTIN	4008158035819
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Fix kengyel húzott matt acélból (különleges profil), galvanikus horganyzással. Csúszókengyel acélból trapézmenetes orsóval és 30°-ig billenthető nyomólappal. A csúszókengyel áthelyezésével a szorító **szétfeszítési munkákhoz** is használható (kifelé irányuló nyomás).

Felhasználás:

Maximális szorítóerő akár 7.500 N.

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	28×11 mm
Befogási tartomány	300 mm
Súly	2,4 kg
Kinyúlás	120 mm
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomóidom

861605