



Erősített tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861310 500
GTIN	4008158007625
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hőálló nyomólappal köszönhetően. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

35°-ig billenthető.

Felhasználás:

Fokozott és nehéz igénybevételhez a munkadarabok befogásakor az acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A különleges mozgó nyomólap ferde munkadarabok befogását is megengedi. **Max. szorítóerő kb. 22000 N-ig.**

Műszaki leírás

Kinyúlás	175 mm
Csúszósín keresztmetszet	40×20 mm

Befogási tartomány	500 mm
Súly	6,7 kg
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Orsó forgatókarral és nyomólappal	861340
Nyomólap rögzítőeszközökkel	861130