

Garant**Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1”, Típus: 16-19****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614847 16-19
GTIN	4045197972903
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik.

Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás ₁	16 mm
Kulcsnyílás ₄	19 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₂	21,9 mm
Maximális gyűrű Ø D2	33,5 mm
Kulcsnyílás ₂	17 mm
Teljes hossz L	230 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁	20,2 mm
Kulcsnyílás ₃	18 mm
Maximális gyűrű Ø D1	31,5 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Racsní, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs