



Akkus orrfűrész, Típus: M18FHZ



Rendelési adatok

Rendelés száma	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Milwaukee akkus orrfűrész nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz.

- **Fokozatmentes löketszám vezérlő elektronika és túlterhelés elleni védelem.**
- **Szerszám nélküli FIXTEC fűrészlap gyorscsere rendszer.**

Nagy teljesítményű, kefe nélküli POWERSTATE™ motorral.

- **REDLINK PLUS™ elektronika digitális túlterhelés elleni védelemmel a nagyobb teljesítmény érdekében.**
- **REDLITHIUM-ION™ akku külön cellafelügyelettel a hosszú élettartam érdekében.**
- **22 mm lökethossz és 3000 min⁻¹ a maximális ellenőrzés érdekében.**
- **A billenthető fűrésztalp lehetővé teszi a vágási pozíció optimalizálását.**

Tartalom:

HD Box szállítókoffer, 2x 18V akku, gyorstöltő készülék és fűrészlap.

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Csomagolás	Szállítókoffer
Gyártó jelölése	M18FHZ-502X

Löketszám	0 - 3000 min ⁻¹
Súly	2,6 kg
Különlegesség	FIXTEC, LED
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Max. vibráció EN szerint	9,9 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	18 V
Lökethossz	22 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18