



C-csavaroszorító, Befogási tartomány: 60mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861550 60
GTIN	4008158019185
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

C-Form, acélból kovácsolt, nemesített. Erős trapézmenetes és mozgatható nyomólapos orsó.

Felhasználás:

Maximális szorítóerő akár 22000 N.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	60 mm
Kinyúlás	55 mm
Orsóvastagság	12 mm
Termék fajtája	Szorító