

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-738, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094567 7
GTIN	10076490448940
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-738. A FORTIX™ technológia a megerősített hüvelykujj hajlatnak köszönhetően meghosszabbítja a vágás elleni védőkesztyű élettartamát. A vizes bázisú PU és nitril bevonat a jó fogás következtében különösen alkalmas síkűveg és más éles szélű - akár enyhén olajos-alkatrészek mozgatásához.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
EN 388:2016	4X42C
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	PU, nitril
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete / szürke
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű