



Kesztyű pár KryTech 582, Kesztyűméret: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	094556 7
GTIN	3245425824177
Árucikk kategória	04P

Leírás

Kivitel:

KryTech 582. Vágás elleni védőkesztyű speciális nitril Grip&Proof bevonattal a vízlepergető tulajdonságok és a jó fogásbiztonság érdekében olajos tárgyak használata esetén.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Clase de protección frente a cortes: D

Cut protection class: D

Viiltosuojaluokka: D

Classe de protection anti-coupure: D

Vágásvédelmi kategória: D

Categoria di protezione antitaglio: D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
EN 388:2016	4X43D
Hordozóanyag	PEHD
Bevonat	Nitril
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete / szürke
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű