



Hegesztési csepplevásztó spray Easy Weld, Tartalom: 500ml



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 083084 500 |
| GTIN | 5412386005022 |
| Árucikk kategória | 08E |

Leírás

Kivitel:

Védik a munkadarabokat a hegesztési fröccsenésektől és tisztán tartják a fejeket.

Kiváló minőségű észterolaj alapú, vízmentes, gyorsan szárad.

A **hegesztési csepplevásztó spray** védi a hegesztőfejeket, munkadarabokat és felületeket a hegesztési cseppek ráégésétől. Szilikonmentes és biológiailag lebomlik.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-------------|
| Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng |
| Lobbanáspont | -45 °C |
| Oldhatóság vízben | nem oldódik |
| Szórófej | Standard |
| Öngyulladás hőmérséklet | 200 °C |
| Forráspont | 35 - 65 °C |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Veszélyes áru kategória | 2.1 |
| Dinamikus viszkozitás | < 7 mPas |
| Szín | Átlátszó |
| Tárolási hőmérséklet | 15 - 50 °C |
| Tartalom | 0,5 l |
| Kivitel | Szórópalack |
| Termék fajtája | Leválasztó szer |