

Hartig

Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 75-100mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Árucikk kategória	46P

Leírás**Kivitel:**

Leppelt , keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Nagyobb pontosságú mint a DIN 863. Rögzítés szorítóval. Előre vezetett finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Felhasználás:

Az 5 µm közvetlen leolvasásnak köszönhetően különösen alkalmas minőségellenőrzéshez.

Műszaki leírás

Méréstartomány	75 - 100 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Leolvasás	0,005 mm
Hibahatár	2 µm
Kalibrálás	B1
Mérődob Ø	25 mm
Orsó kivitele	edzett, köszörült
Orsó Ø	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Finom racsni	igen

Hőszigetelő kézvédő	igen
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022000 100