



Tükörragasztó szalag, Típus: 4952



Rendelési adatok

Rendelés száma	083783 4952
GTIN	4063565115653
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

A **tesafix® 4952** egy kétoldalas PE habszivacs ragasztószalag akrilát ragasztóanyaggal. Tartósan erős kötés és azonnali erős tapadás. Nagy húzó- és nyírószilárdságú, valamint hőmérséklettel és öregedéssel szemben nagyon ellenálló. Ideális **tükrök felragasztásához**.

Felhasználás:

Elemek tartós rögzítéshez vagy felszereléshez beltérben, sima felületeken.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Vastagság	1,15 mm
Hossz	5 m
Gyártó jelölése	4952
Festék	fehér
Szélesség	19 mm

Hordozóanyag	PE hab
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Hőálló max.	80 °C
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Különlegesség	Vegyszereknek ellenáll
Különlegesség	nedvességálló
Különlegesség	nyíróerőnek ellenáll
Különlegesség	UV-álló
Tágulási képesség	200 %
Ragasztó massa	Módosított akrilát
Burkolat anyaga	Papír
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Összeszerelés
Ragasztóerő acélon	6,5 N/mm
Termék fajtája	Ragasztószalag