



Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: F0618



Rendelési adatok

Rendelés száma	547250 F0618
GTIN	4045197973955
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Fej Ø	6 mm
Szár Ø	6 mm
Teljes hossz	50 mm
Alak leírása	gömbölyű végű, ívelt
Fogazás finomsági foka	durva
Fogazás rövid jelölése	INOX
Fejhossz	18 mm
Sorozat	INOX fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		