



Háromkaros univerzális lehúzó



Rendelési adatok

Rendelés száma	880030
GTIN	4021176480416
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Az önfeszítő befogású lehúzókaroknak köszönhetően a szorítóerő a lehúzóerővel arányosan nő.

Felhasználás:

A rugózó hatás és a keskeny szerkezet még a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a lehúzást.

Külső befogási tartomány: 20 - 150 mm

Befogási mélység max.: 150 mm

Teljesítmény: 2,5 t

Műszaki leírás

Külső befogási tartomány	20 - 150 mm
Teljesítmény	2,5 t
Befogási mélység max.	150 mm
Akasztók száma	3
Maximális nyomaték	35 Nm

Külső hatszög	10 mm
Súly	1,16 kg
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó