



Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	418746 150
GTIN	2050001949684
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy, kontrasztos LCD kijelző. 8 mm méretű számok. Preset-tel (méret előbeállítás). A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkl. 081560 sz. CR2032 méretű elem.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz. USB2 méret. Mérőhíd.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Hibahatár	0,02 mm
LCD kijelző számmagassága	8 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Híd hossza	100 mm
Leolvasás	0,0005 coll

Leolvasás	0,01 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Mérőszín keresztmetszete	12×4 mm
IP védettség osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032