



Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	418746 200
GTIN	2050001949691
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy, kontrasztos LCD kijelző. 8 mm méretű számok. Preset-tel (méret előbeállítás). A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkl. 081560 sz. CR2032 méretű elem.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz. USB2 méret. Mérőhíd.

Műszaki leírás

LCD kijelző számmagassága	8 mm
Kalibrálás	A1
Hibahatár	0,02 mm
Mérőszín keresztmetszete	12x4 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Leolvasás	0,0005 coll

Méréstartomány	0 - 200 mm
Híd hossza	100 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Leolvasás	0,01 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2