

Garant**Turbómaró, durva P fogazás – műanyag, HM, Típus: AS0315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547340 AS0315
GTIN	4045197973191
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Vágóél geometria ideális kemény szén- és üvegszálás műanyagokhoz 40 % szálaránnyal. A speciális foggeometria **kisebb forgácsoló erőket** tesz lehetővé és **megakadályozza a szálak kirojtosodását**. Hengeres alak (ZYA).

Felhasználás:

Szélezéshez, kontúrmaráshoz és sorjázáshoz (mindenekelőtt szálerősítéses) műanyagoknál.

Műszaki leírás

Fogazás típusa	Műanyag
Szár Ø	3 mm
Teljes hossz	43 mm
Homlokfelület kialakítása	Kétélű homlokfogazás
Fogazás finomsági foka	durva
Fogazás rövid jelölése	P

Fej Ø	3 mm
Fejhossz	15 mm
Sorozat	P fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Műanyag, GFK	alkalmas		