

**PARAT®****X-ABS szerszámkoffer, extra magas, aljrésszel, 2 szerszámbetéttel és TSA zárral, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	692671 1
GTIN	4006793001848
Árucikk kategória	63X

**Leírás****Kivitel:**

Az **X-ABS** extrém ütésálló, törésálló és ezáltal **repüléshez alkalmas**. A felület struktúrája karcálló, **csúszásgátló (gumírozott hatású)** és rendkívül **felületkímélő**. Kettős alumíniumkeretbe **integrált billenő zárral**, a kofferfedél rögzítéséhez zsanérokkal és csúszótalppal.

**Belső kialakítás:**

1 felosztható aljrész fedélként használható szerszámbetéttel 1 szerszámtartóval (692750 sz.), 1 szerszámbetét 2 szerszámtartóval (692720 sz.), 1 betét iratokhoz, a fedélben fixen rögzítve. TSA zárok: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárok tönkretétele).

**Figyelem:**

A külön koffer ajánlatkérésre más zártípusokkal is kapható.

**Műszaki leírás**

Belső méret szélesség	210 mm
-----------------------	--------

Belső méret magasság	360 mm
Belső méret hossz	470 mm
Súly	5,7 kg
Alapanyag	X-ABS
Szerszámtárolás módja	Késszár
Koffer terhelhetőség	30 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

## Tartozék

Hosszlemez aljrészhez	692150
Betétlemez közepes elválasztóval, 6 kis elválasztóval és fedéllel	692770
Keresztlemez aljrészhez	692170
Szerszámbetét 2 szerszámrögzítővel	692720
Utólagos számozás lakat készlet	692755
Védőtakaró	692800