



## Kétkaros lehúzó, Típus: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	880100 10
GTIN	4021176009921
Árucikk kategória	83U

### Leírás

#### Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

#### Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

### Műszaki leírás

Teljesítmény	4,5 t
Belső befogási tartomány	70 - 180 mm
Külső befogási tartomány	30 - 120 mm
Befogási mélység max.	100 mm

Külső hatszög	17 mm
Maximális nyomaték	80 Nm
Akasztók száma	2
Súly	1,42 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó

## Tartozék

Tartalék lehúzókar pár e 1/100 mm	880200 1/100
Tartalék lehúzókar (3 darab) e 1/100 mm	880220 1/100
Hosszított lehúzókar pár e 1/200 mm	880300 1/200
Tartalék nyomóorsó Típus 1	880150 1