



## Digitális univerzális tolómérő készlet IP 67, Méréstartomány: 150mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 415555 150    |
| GTIN              | 4029713019235 |
| Árucikk kategória | 46P           |

### Leírás

#### Kivitel:

A „Pocket Talent“ digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez (beszúrások, hornyok, menetek, stb.) használható. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 7,5 mm méretű számokkal. PRESET funkció (mért érték előbeállítás).

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Tolómérő, beállító etalon 50 mm, 2 pár mérőbetét belső és külső méréshez. 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret.

#### Opcionális tartozék:

Mindegyik 434900 – 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó M2, 5. menettel. Adatkábel 498940 sz.

### Műszaki leírás

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Leolvasás                           | 0,01 mm       |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| Csőrhossz                           | 40 mm         |
| Méréstartomány                      | 0 - 150 mm    |
| A tartalmazott elemek száma         | 1             |
| Hibahatár                           | 0,03 mm       |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Leolvasás               | 0,0005 coll          |
| Elem típusa             | Gombelem             |
| IP védettségi osztály   | IP 67                |
| Energiaellátás          | Elemes               |
| Szabvány                | Gyári szabvány       |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col             |
| Interfész               | Digimatic interfész  |
| Interfész               | RS232C csatlakozó    |
| Interfész               | USB csatlakozó       |
| Méréstechnika           | digitális            |
| Alapanyag               | Nemesacél, INOX      |
| Minden alkatrész        | Edzett               |
| Csomagolás              | Stabil doboz         |
| Kalibrálás              | A1                   |
| Termék fajtája          | Univerzális tolómérő |

## Szolgáltatások

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők<br>Max. méréstartomány 200 mm | 021010 200 |
| KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.<br>méréstartomány 200 mm       | 021000 200 |

## Tartozék

|  |               |
|--|---------------|
| Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2    | 498940 D2     |
| Keményfém tapintó Típus 2                        | 434910 2      |
| Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2    | 498940 R2     |
| Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2  | 498940 USB2   |
| Rubin tapintó Típus 2                            | 434915 2      |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |

Acél tapintó Típus 2

434900 2