

**TOHX 090202 balos, W30, Típus: BK8425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268881 BK8425
GTIN	4047109179745
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOHX 090202 balos BK8425 Minőség: BK8425

Forgácstörő: G12

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 260 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 160 m/min

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás	M
Forgácstörő	G12
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 160 m/min
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	BK8425
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 090202 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz