

**DOHT 11T304 semleges, W79, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Árucikk kategória	24T

Leírás

DOHT 11T304 semleges BK6425 Minőség: BK6425

Forgácstörő: G06

Előtolás f: 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	G06
Mellékfelhasználás	M
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 180 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Fő felhasználás	P
Minőség	BK6425
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DOHT 11T304 N
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	W79
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz