

 **KOMET****TOGX 090204 semleges, W57, Típus: BK8430****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268868 BK8430
GTIN	4047109201507
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

TOGX 090204 semleges BK8430 Minőség: BK8430

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Mellékfelhasználás	M
Minőség	BK8430
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 180 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOGX 090204
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W57
Homlokszög	14 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz