

**Garant****Elektronikai oldalcsípőfogó, kis fejalak, KW, Teljes hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	726180 125
GTIN	4045197976475
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Precíz megmunkálású, karcsú alakkal. Az élek indukciósan edzettek (62 – 64 HRC). Csillogásmentes matt, homokszórt felület, süllyesztett illeszték és csavar. Kettős, cserélhető rugó az egyszerű használat érdekében. **2K** markolat félvezető anyagból. **ESD védett kivitel.** Precíziós köszörülésű élek.

**Alapanyag:**

CNC megmunkálású speciális szerszámacél az extrém pontos tűrések érdekében.

**Műszaki leírás**

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,1 - 1 mm
Teljes hossz	125 mm
Élhossz	10 mm
Fej szélesség	10 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	vágás nélkül
Terméknév attribútum	KW
Termék fajtája	Vágó fogó

