



Digitális műhelytolómérő „Ultra Light“, Méréstartomány: 3000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415542 3000
GTIN	7640125712841
Árucikk kategória	46A

Leírás

Kivitel:

Rendkívül könnyű tolómérő. A mérőszín üreges alumínium profilból készült, nagyon merev a négy edzett és köszörült acélrúd következtében. Nagyon nagy LCD kijelző, számlap méret 20 mm. Rozsdamentes, edzett acél külső csőrök, titán bevonattal. Mérőerő-korlátozás a konstans mérőerő érdekében (7,5 – 11,5 N). Cserélhető hengeres csapok belső mérésekhez. Funkciók: Preset, max- / min-, delta, a felső és alsó tűréshatárok megjelenítése.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkl. 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret, 2 csap belső méréshez a csőrnél.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.

Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Kalibrálás	A1
Hibahatár	0,2 mm
Csőrhossz	202 mm
Méréstartomány	0 - 3000 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col

Leolvasás	0,0005 coll
LCD kijelző számmagassága	20 mm
Leolvasás	0,01 mm
Súly	3,2 kg
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 3000 mm	021000 3000
---	-------------

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------