



## Digitális műhelytolómérő „Ultra Light“, Méréstartomány: 2500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415542 2500
GTIN	7640125712834
Árucikk kategória	46A

### Leírás

#### Kivitel:

Rendkívül könnyű tolómérő. A mérőszín üreges alumínium profilból készült, nagyon merev a négy edzett és köszörült acélrúd következtében. Nagyon nagy LCD kijelző, számlap méret 20 mm. Rozsdamentes, edzett acél külső csőrök, titán bevonattal. Mérőerő-korlátozás a konstans mérőerő érdekében (7,5 – 11,5 N). Cserélhető hengeres csapok belső mérésekhez. Funkciók: Preset, max- / min-, delta, a felső és alsó tűréshatárok megjelenítése.

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Inkl. 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret, 2 csap belső méréshez a csőrnél.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.

### Műszaki leírás

Hibahatár	0,15 mm
Csőrhossz	202 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	A1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

A tartalmazott elemek száma	1
LCD kijelző számmagassága	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstartomány	0 - 2500 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Súly	2,8 kg
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 3000 mm	021000 3000
--	-------------

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------