

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 125×20×32, Típus: SC46****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596100 SC46
GTIN	9003172028163
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

Felhasználás:

Alumíniumhoz ill. színes- és könnyűfémekhez

Specifikáció:

Szilícium-karbid zöld, H keménységi fok.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

Műszaki leírás

Csiszolóanyag	Szilícium-karbid (SiC)
Finomsági fok	közepes

Specifikáció	Szilícium-karbid, zöld, H keménységi fok
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcsézet	46
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szűkítő gyűrű belső Ø	25 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	20 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	16 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	125 mm
Tárcsaszélesség T	20 mm
Terméknév attribútum	125×20×32
Furat Ø H	32 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong