

**Nagyteljesítményű tömítőszalag Átlátszó, Szélesség×hossz (mm×m): 50X5,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083770 50X5,5
GTIN	4054596382770
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **3M™ 4411** kifejezetten arra készült, hogy professzionális tömítést hozzon létre egy olyan meglévő kötésen vagy varraton, amely közvetlen napfénynek, extrém hőmérsékleteknek és nedvességnek van kitéve. Az Ionomer tartó az **UV és vegyszerek általi terhelésekkel szemben ellenállóbb.**

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Ragasztó massza: akrilát

Vastagság: 1 mm

Műszaki leírás

Tágulási képesség	547 %
Gyártó jelölése	4411N
Vastagság	1 mm
Szélesség	50 mm
Hossz	5,5 m

Festék	Átlátszó
Szakítószilárdság	0,22 N/mm
Béléssel	igen
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Lezárás
Tárolási hőmérséklet	15 - 38 °C
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Ragasztó massa	akrilát
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási levegő páratartalom	30 - 70 %
Hőálló max.	90 - 150 °C
Ragasztóerő acélon	1,34 N/mm
Különlegesség	nedvességálló
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	időjárásálló
Hordozóanyag	lonomerfilm
Termék fajtája	Ragasztószalag