

**Nagyteljesítményű tömítőszalag Fekete, Szélesség×hossz (mm×m): 50X5,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **3M™ 4411** kifejezetten arra készült, hogy professzionális tömítést hozzon létre egy olyan meglévő kötésen vagy varraton, amely közvetlen napfénynek, extrém hőmérsékleteknek és nedvességnek van kitéve. Az Ionomer tartó az **UV és vegyszerek általi terhelésnek ellenáll.**

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Ragasztó massa: akrilát

Vastagság: 1 mm

Műszaki leírás

Szélesség	50 mm
Hossz	5,5 m
Tágulási képesség	450 %
Gyártó jelölése	4411B
Vastagság	1 mm

Festék	fekete
Szakítószilárdság	0,19 N/mm
Ragasztóerő acélon	1,34 N/mm
Béléssel	igen
Különlegesség	nedvességálló
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	időjárásálló
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Lezárás
Tárolási hőmérséklet	15 - 38 °C
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Eltarthatóság	12 hónap
Ragasztó massa	akrilát
Tárolási levegő páratartalom	30 - 70 %
Hőálló max.	90 - 150 °C
Hordozóanyag	lonomer tartó
Termék fajtája	Ragasztószalag