



Lehúzó oldalsó szorítóval, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	881200 3
GTIN	4021176028403
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Speciális kialakítású fogófelületek a lehúzókarokon, melyek egy feszítőkengyel alkalmazásával lehetővé teszik a csapágy kiékelését (881180 sz.).

Felhasználás:

Fogaskerekek, kis fogaskerekek, kormányösszekötők stb. lehúzásához.

Külső befogási tartomány: 50 - 150 mm

Befogási mélység max.: 140 mm

Teljesítmény: 7,5 t

Műszaki leírás

Külső befogási tartomány	50 - 150 mm
Teljesítmény	7,5 t
Befogási mélység max.	140 mm
Maximális nyomaték	175 Nm
Külső hatszög	24 mm

Akasztók száma	2
Súly	3,16 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó