



## Oldalcsípőfogó, krómozott, Teljes hossz: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	725265 160
GTIN	3662424076541
Árucikk kategória	73R

### Leírás

#### Kivitel:

Fogó krómozott vastagfalú markolattal. **Kifáradásmentes műanyag nyitórugó.** indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).

#### Szabvány:

**DIN ISO 5749**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	1,8 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Vastagfalú markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem

bekapcsolható nyitórugóval	nem
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó