

 SCHAFFER

## Szemeteskuka, Horganyzott, Űrtartalom: 240l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	987810 240
GTIN	
Árucikk kategória	98A

### Leírás

**Kivitel:**

Szemeteskuka tűzhorganyzott acéllemezéből. Nem éghető.

Az ürítés szabványos, DIN szabvány szerinti emelő-billentő szerkezettel történik. Az edény és az ürítő perem végig megszakított hegesztéssel. Nem folyadékzáró.

**Felhasználási területek:** Olyan üzemi területeken, ahol tűzveszély áll fenn.

### Műszaki leírás

Kerék Ø	200 mm
Hasznos terhelés DIN EN szerint	225 kg
Térfogat	240 l
Anyag	tűzhorganyzott acéllemez
Szélesség	590 mm
Mélység	730 mm
Súly	29 kg

Magasság	1080 mm
Névleges tartalom	240 l
Gyártó jelölése	Pro Wave kuka
Festék	Horganyzott
Termék fajtája	Szemeteskuka