



Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, kerek fej, KW, Teljes hossz: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726434 115
GTIN	4003773043782
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játékmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.

Markolatok többkomponenses bevonattal.

Felhasználás:

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. Ø	0,3 - 1,3 mm
Élhossz	14 mm
Fejszélesség	11 mm
Teljes hossz	15 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. Ø	0,3 - 1 mm
Vágóél	vágás nélkül

Alapanyag	Golyóscsapágy acél
Fejalak	hegyes
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 57 HRC).
Felület	tükörfényűre polírozott
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó