

**Kétoldalas ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 19X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083775 19X50
GTIN	4054596425934
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **3M™ 9088-200** egy vékony, kétoldalas ragasztószalag poliészter hordozóanyaggal sokféle szerelési feladathoz. A módosított akrilát ragasztó anyagának köszönhetően nagyon jól tapad fémre, papírra, kartonra és sokféle műanyagra. Az átlátszóságának és a hőállóságának, valamint a jó feldolgozási tulajdonságainak köszönhetően számtalan felhasználási lehetőséget kínál.

Felhasználás:

Pl. kijelzők, díszítő lécek vagy plakátok felszereléséhez, elhelyezését rögzítését. Bel- és kültéri használathoz.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Ragasztó massa: Módosított akrilát

Festék: Átlátszó

Vastagság: 0,2 mm

Műszaki leírás

Vastagság	0,2 mm
Festék	Átlátszó

Adatlap

Szélesség	19 mm
Gyártó jelölése	9088-200
Hossz	50 m
Burkolat anyaga	Szilikonos papír
Hőálló max.	150 °C
Tárolási hőmérséklet	16 - 25 °C
Ragasztó massa	Módosított akrilát
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Ragasztóerő acélon	1,16 N/mm
Eltarthatóság	24 hónap
Felhasználás	Rögzítés
Hordozóanyag	PET fólia
Tágulási képesség	10 %
Tárolási levegő páratartalom	40 - 65 %
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	nyíróerőnek ellenáll
Termék fajtája	Ragasztószalag