



Szétválasztó- és lehúzó szerkezet, kétkarú, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	881500 3
GTIN	4021176030536
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Az egyik oldal leválasztókörmökkel a fixen ülő alkatrészek leválasztásához, a másik oldal normál lehúzó körmökkel. A leválasztáshoz a feszítő becsavarásával a szétválasztó köröm a csapágy és a csapágyfészek közé préselhető, majd ezután az orsó forgatásával a csapágy teljesen lehúzható.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető csapágygyűrűk, kis fogaskerekek, stb. lehúzásához. Számos olyan munkához használható, ahol a normál lehúzó a helyhiány miatt nem használható.

Befogási tartomány: 150 mm

Befogási mélység max.: 325 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány	150 mm
Befogási mélység max.	325 mm
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó

