



Háromkaros lehúzó előre beállítható befogási mérettel, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	880960 5
GTIN	4021176850684
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Erős lehúzó nagy feszítőerővel és kiváló feszítő hatással. A beállítókulcs segítségével a szimmetrikusan szorító karok könnyen a kívánt befogási méretre állíthatók be. A lehúzandó alkatrészt a lehúzó **fixen** körülzárja, a körmök **leugrása vagy kimozdulása nem lehetséges**. Külső **és** belső lehúzáshoz.

Felhasználás:

Különösen megszorult golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák és hasonló alkatrészek lehúzásához.

Külső befogási tartomány: 30 - 350 mm

Belső befogási tartomány: 300 - 425 mm

Befogási mélység: 50 mm

Befogási mélység max.: 275 mm

Teljesítmény: 10 t

Műszaki leírás

Befogási mélység max.	275 mm
Belső befogási tartomány	300 - 425 mm

Befogási mélység	50 mm
Külső befogási tartomány	30 - 350 mm
Teljesítmény	10 t
Külső hatszög	27 mm
Akasztók száma	3
Maximális nyomaték	300 Nm
Súly	13,485 kg
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó