



Állítható lehúzó



Rendelési adatok

Rendelés száma	881100
GTIN	4021176459559
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Az önbiztosító rögzítők segítségével a befogható tartomány és a befogási mélység egyedileg állítható be. A különleges konstrukció miatt a lehúzó önfeszítő és könnyen kezelhető. Extrém nagy befogható tartomány a lehúzókarok variálható felszerelhetőségének köszönhetően (lásd az ábrát).

Külső befogási tartomány: 6 - 100 mm

Befogási mélység max.: 85 mm

Teljesítmény: 1 t

Műszaki leírás

Teljesítmény	1 t
Külső befogási tartomány	6 - 100 mm
Befogási mélység max.	85 mm
Akasztók száma	2
Külső hatszög	13 mm

Súly	0,45 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó