



Félcipő fekete / narancssárga VX 7500, S3 XB, EU cipő méret: 41



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 092671 41 |
| GTIN | 4044348509371 |
| Árucikk kategória | 09C |

Leírás

Kivitel:

VARIO FLEX PRO biztonsági cipő SECURE VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával.

- **Felső rész jól illeszkedő sima bőrből.**
- **Szellőző funkciós bélés.**
- **Zárt cipőnyelv.**
- **Perbunan Dynamics járótalp (kb. 220 °C-ig hőálló).**
- **Megerősített orrvédelem.**
- **Szín bőr belső talp.**
- **Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092670 sz. alatt.

elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Védettségi osztály: S3

Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium

A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett °C

Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Tulajdonság: Vario® csillapítás

Műszaki leírás

| | |
|--|---|
| Védettségi osztály | S3 |
| Hidegszigetelés | -20 °C-ig |
| EU cipőméret | 41 |
| Ujjvédő orrész anyaga | Alumínium |
| Festék | Fekete / narancssárga |
| A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) | 200 felett °C |
| Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint |
| Tulajdonság | Vario® csillapítás |
| Nem | férfi |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Termék fajtája | Biztonsági félcipő |