

**Garant****Takarító kocsi felszerelve, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	987121 S
GTIN	4045197977595
Árucikk kategória	91M

**Leírás****Kivitel:**

Csavarodásmentes acéllemez ház. Középső fal 9×9 mm 4-szög lyukasztással 37-mm-es osztásban. Újrahasznosítható anyag gyűjtővel, tartó készlettel és papírtekercs tartóval felszerelve.

**Tartalom:**

987101 sz. takarító kocsi: 1 db S méret  
Gyűjtőedény 987110 sz.: 2 db 45 méret  
Tartókészlet 987116 sz.: 1 db  
Türkiz papírtekercs tartó 089160 sz. W1 méret: 1 db

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.  
Hoffmann perforált fal osztás: 9×9 mm  
Magasság: 1700 mm  
Szélesség: 725 mm  
Mélység: 634 mm  
Korpusz mélysége: 524 mm  
Súly: 81 kg

**Műszaki leírás**

Szélesség	725 mm
Mélység	634 mm
Magasság	1700 mm
Típus	S
Súly	81 kg
Korpusz mélysége	524 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Termék fajtája	Tisztító állomás

---

## Tartozék

Tolófogantyú Szín BLUE	920135 BLUE
Tolófogantyú Szín BLACK	920135 BLACK