



Anyahasító, Anyák: M14-M24



Rendelési adatok

Rendelés száma	884900 M14-M24
GTIN	4021176020551
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus préssel oldhatatlan, vagy berozsdásodott (5 – 10 minőségi osztályú) anyák hasításához a tőcsavar károsítása nélkül. Kétszeresen hajlított, ezáltal nehezen hozzáférhető helyeken is használható. Edzett vágóélel. Működtetés a nyomócsavar meghúzásával. Az anya széthasítása után csavarja vissza nyomócsavart és nyomja vissza ütközésig a hasítóvágót. M18 – M30 méretek nemesacél csavarokhoz – M30-ig 8-as minőség esetén, M24-ig 10-es minőség esetén.

Figyelem:

A nyomócsavart M4 – M14 méret esetén **max. 60 Nm** erővel, M14 – M24 méret esetén **max. 70 Nm** erővel és M18 – M30 méret esetén **max. 50 Nm** erővel szabad meghúzni. A meghúzási nyomaték túllépése tilos, az a szerszám tönkremeneteléhez és balesetekhez vezethet.

Műszaki leírás

Teljes hossz nyomóorsó nélkül	350 mm
Befogási tartomány	22 - 36 mm
Anyák	M14-M24
Vágóél szélessége	30 mm
Termék fajtája	Anyahasító

Tartozék

Tartalék vágófej Anyák M14-M24

884910 M14-M24