



Mechanikus anyahasító, Anyák: M18-M24



Rendelési adatok

Rendelés száma	884850 M18-M24
GTIN	4021176020223
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Mechanikus anyahasító megszorult, vagy túlhúzott anyák széthasításához (6-os minőségi osztályig), a tócsavar károsítása nélkül. Az (edzett élű) vágó könnyen kihajtható, nem szorul be.

Műszaki leírás

Teljes hossz nyomóorsó nélkül	125 mm
Anyák	M18-M24
Befogási tartomány	27 - 36 mm
Vágóél szélessége	16 mm
Termék fajtája	Anyahasító