

Polcbővítés, Mélység 500 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 3000/750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990506 3000/750
GTIN	4004514205025
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, nyilvántartási, archiválási stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmerezítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós merevítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerevítő kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polclapok száma	7
Magasság	3000 mm
Szélesség	756 mm
Polcmagasság	3000 mm
Polc felépítése	Polcbővítés
Mélység	536 mm
Profilkeretek száma	1
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	756 mm
Polclap mélysége	500 mm
polcmélység	500 mm
Polclap szélessége	750 mm
Max. mezőterhelés	1600 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Termék fajtája	Polc