

Polcbővítés, Mélység 800 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2500/1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990514 2500/1000
GTIN	4004514222374
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmerezítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós merevítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztítő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezvítés kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polclapok száma	6
Profilkeretek száma	1
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1006 mm
Polcmagasság	2500 mm
Polc felépítése	Polcbővítés
Polclap mélysége	800 mm
polcmélység	800 mm
Polclap szélessége	1000 mm
Max. mezőterhelés	1800 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 800 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Polclap, horganyzott Szélesség×mélység 1000X800 mm	990580 1000X800
Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 300X800 mm	990581 300X800
Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 200X800 mm	990581 200X800

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 400X800 mm	990581 400X800
Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 500X800 mm	990581 500X800
Rögzítő talp	990852