

Alappolc, Mélység 800 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2500/1000mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | 990512 2500/1000 |
| GTIN | 4004514222367 |
| Árucikk kategória | 96P |

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmervítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós mervítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Polcmagasság | 2500 mm |
| Polclapok száma | 6 |
| Polc felépítése | Alappolc |
| Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 1060 mm |
| Profilkeretek száma | 2 |
| Polclap mélysége | 800 mm |
| polcmélység | 800 mm |
| Polclap szélessége | 1000 mm |
| Max. mezőterhelés | 1800 kg |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 150 kg |
| Polclap vastagsága | 25 mm |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc |
| Anyag | horganyzott |
| Terméknév attribútum | Mélység 800 mm |
| Termék fajtája | Polc |

Tartozék

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 300X800 mm | 990581 300X800 |
| Polclap, horganyzott Szélesség×mélység 1000X800 mm | 990580 1000X800 |
| Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 200X800 mm | 990581 200X800 |

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×
mélység 400X800 mm

990581 400X800

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×
mélység 500X800 mm

990581 500X800

Rögzítő talp

990852