

**Garant****Párhuzamsatu forgólappal, Pofaszélesség: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967010 150
GTIN	4045197612267
Árucikk kategória	91J

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.**

**Hátrafelé nyíló.** Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.** Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. A recézett, edzett acélpofák sima, köszörült pofákra cserélhetők (lásd a tartalék pofákat).

**Forgólappal,** 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.

**Tartalom:**

Inkluzív rögzítő csavarok munkapadra történő rögzítéshez.

**Szín:**

Ezüstszürke

**Műszaki leírás**

Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Anyag	nagy szilárdságú öntvény (GG 25)
Befogási tartomány	255 mm
Pofaszélesség	150 mm

Termék fajtája

Párhuzamsatu

**Tartozék**

Forgólap külön Pofaszélesség 150 mm	967020 150
Satu alátétlap	967330
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Tartalék pofa pár, recézett Pofaszélesség 150 mm	967040 150
Tartalék pofa pár, köszörült Pofaszélesség 150 mm	967045 150