

**Garant****Redőny alappolchoz, Hasznos mélység 950 mm, Polc magassághoz: 2500mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	993314 2500
GTIN	4045197613424
Árucikk kategória	91W

## Leírás

### Kivitel:

Elektromos előre szerelt redőny. Extrudált alumínium vezetősínek, hengerrel alakított alumíniumból készült redőnyprofilok fényrés nélkül. Oldalsó vezetősínek kettős kefetömítéssel. Elektromos meghajtás távvezérelhető motorral és nyomaték lekapcsolással, fröccsenő víznek ellenálló 1 csatornás kézi rádiós távirányítóval. Automatikusan megáll, ha akadályba ütközik.

### Szín:

Keret **mindig** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

## Műszaki leírás

Polc magassághoz	2500 mm
Beépítési magasság	2685 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2430
A tartalmazott elemek száma	1
Felhasználási terület	Speciális polc
Névleges feszültség	250 V

Bemenet csatlakozó típus	F
Terméknév attribútum	Hasznos mélység 950 mm
Szélesség	1475 mm
Mélység	105 mm
Termék fajtája	redőnyvel