

Garant**Párhuzamsatu forgólappal, Pofaszélesség: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967120 140
GTIN	4045197612571
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.

Masszív, felületedzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

Előny:

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 cikkszám.

Műszaki leírás

Nyitás iránya	Előre nyílik
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Pofaszélesség	140 mm

Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Satu alátétlap	967330
Forgólap külön Satu méret 140	967140 140
Befogórendszer billenő pofával Pofaszélesség 140 mm	967150 140