

BROCKHAUS | HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Front“ forgólappal és cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 120mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	967380 120
GTIN	2050002047761
Árucikk kategória	93Q

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizma vezető.

Megerősített ülőfelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Felületedzett szorító pofák. Egyik oldal **recézett**, a másik **sima**. Forgatható és kicserélhető. A forgólappal 360°-ban fokozatmentesen elforgatható és minden pozícióban biztonságosan rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácsolakozott kék, **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Nyitás iránya	Előre nyílik
Pofaszélesség	120 mm

Sorozat	Heuer Front
Cserélhető pofák	igen
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa pár Alumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 120 mm	967724 120
Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 120 mm	967723 120
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 120 mm	967711 120
Tartalék pofa pár csavarokkal „Heuer-Front“ satuhoz Pofaszélesség 120 mm	967405 120
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 120 mm	967722 120