

Garant

Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz, Alkalmazható satu mérethez: 140

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	967540 140
GTIN	4045197694546
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Stabil és nagyszilárdságú **kovácsolt-** / acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC-megmunkált összetevők következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális befogóeszköznek köszönhetően. A satu magasságállításkor egy beépített gáztöltésű rugóstag gondoskodik a súlykiegyenlítésről. Gyors rögzítés bármely tetszőleges helyzetben a **biztonsági rögzítőkar** segítségével.

Előny:

A satu a magasságállító használata esetén **további forgólap nélkül is 360°-ban elforgatható**, a munkadarab legkedvezőbb munkahelyzetbe történő állításához. Minden emeléskor és forgatáskor fennáll a DIN 31001 1. részében megkövetelt 25 mm biztonsági távolság.

Felhasználás:

A satu centiméterpontos beállításához az ideális munkavégzési magasságba (különösen fontos tanműhelyek és iskolai műhelyek esetén).

Alkalmazható :

967350; 967360 sz. „Heuer-Front”, ill. 967420; 967430 sz. HOLEX párhuzamsatukhoz.

Tartalom:

Rögzítő csavarokkal munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstsürke

Magasságállítási tartomány: 242 mm

A munkalaptól mért magasság: 93 - 335 mm

Súly: 11,2 kg

Műszaki leírás

A munkalaptól mért magasság	93 - 335 mm
Súly	11,2 kg
Satu méret	140
Magasságállítási tartomány	242 mm
Termék fajtája	Magasságállító