

Alappolc, Mélység 800 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2500/750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990552 2500/750
GTIN	4004514237910
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 250 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmerevítővel. Polcbővítésenként egy átlós merevítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak.**

- Hozzávaló padlórögztítő 990854 sz.
- Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.
- A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.
- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Polcmagasság	2500 mm
Magasság	2500 mm
Mélység	836 mm
Szélesség	810 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	810 mm
Profilkeretek száma	2
Polc felépítése	Alappolc
Polclapok száma	6
Polclap mélysége	800 mm
polcmélység	800 mm
Polclap szélessége	750 mm
Max. mezőterhelés	1800 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	250 kg
Polclap vastagsága	40 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 800 mm
Termék fajtája	Polc